

# BOLETIM TÉCNICO



## CAPACETE PLT | CLASSE B

C.A 31.469

### DESCRIÇÃO

Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e confeccionado em polietileno de alta densidade. Possui slots laterais para acoplamento de protetor facial e auditivo. Suspensão confeccionada em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma, jugular opcional confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, suspensão de 6 pontos proporciona uma melhor distribuição do peso.

### CORES

Preta, vermelha, amarela, azul Clara, azul escura, rosa, bege, branca, marrom, verde clara, verde escura, laranja e cinza

### ESPECIFICAÇÕES

CAPACETE + SUSPENSÃO	CAPACETE SEM SUSPENSÃO
0,225 Kg	0,170 Kg

### ATENÇÃO

Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.

### DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 8221:2003

### TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA

Dimensional, Visual, Vão Livre e Vertical, Resistência a Impactos, Resistência elétrica, Inflamabilidade.

### INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

**CASCO** | Plastcor, Lote de Fabricação, número de C.A, norma da ABNT, tipo e classe do capacete.

**SUSPENSÃO** | Plastcor, Lote de Fabricação.

### UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteção craniana contra impactos e resistência elétrica, como por exemplo em construção civil, indústrias metalúrgicas, indústrias petroquímicas, mineração, indústrias de energia elétrica, entre outros.

# BOLETIM TÉCNICO


## CAPACETE PLT | CLASSE B

C.A 31.469



### INTERPRETAÇÃO DE LOTE DE FABRICAÇÃO

#### CASCO



Exemplo: 1ª Semana, Abril, 2022

#### SUSPENSÃO



Exemplo: Abril, 2024.



### EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 390 x 440mm. Nesta embalagem contém um casco.



### EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 585 x 530 x 215mm. Nesta embalagem contém 25 cascos embalagem individualmente e 25 suspensões



### ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado, longe de contaminantes que possam ficar impregnados, principalmente na suspensão.



### INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



### VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



### VALIDADE

05 anos.



### LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/capacete-modelo-plt-tipo-ii-classe-b/>